


Quick Guide For All Other Countries (Costco)



Quick Guide Guide sommaire Guía rápida



Parts List Liste des pièces Listado de piezas




Monday – Saturday
8:00 AM – 8:00 PM
(U.S. EST)
Du lundi au samedi
de 8 h à 20 h
(heure de l'Est)
De lunes a sábado,
de 8 am a 8 pm
(hora del Este de E.U.A.)



Auto On after ~ 16 hours
Mise en marche automatique après 16 heures
Encendido automático después de 16 horas
Auto Off after ~ 8 hours
Arrêt automatique après 8 heures
Apagado automático después de 8 horas

3 Manual Control Option Option de contrôle manuel Opción de control manual




3 sec
On / Off
Marche / Arrêt
Encendido / Apagado

Click
1 Non Rotation
Aucune rotation
Sin rotación
2 Slow Rotation
Rotation lente
Rotación lenta
3 Medium Rotation
Rotation moyenne
Rotación media
4 Fast Rotation
Rotation rapide
Rotación rápida

The sequence of laser light:
Red/Green - 30 sec
Red - 5 sec
Red/Green - 30 sec
Green - 15 sec
Is built into unit and not
changeable by consumers.

La secuencia de la luz láser:
Rojo / Verde - 30 seg.
Rojo - 5 seg.
Rojo / Verde - 30 seg.
Verde - 15 seg.
Se construye en la unidad y
no se cambia por el cliente.

La séquence de la lumière
laser:
Rouge/Vert - 30 sec
Rouge - 5 sec
Rouge/Vert - 30 sec
Vert - 15 sec
Étant bâtie dans l'unité et ne
pouvant pas être modifiée
par le client.



Size: 7.48" (190mm)H.x9.685" (246mm)W.

PMS485C K DieCut

Paper: 200gsm Art Paper